



## Produktdatenblatt REF 68.88.20

11.12.2025

| Allgemeine Daten                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                         |                            |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                        | 68.88.20                                                                | Medianer Uk Distraktor10mm |                |
| VK-Einheit                                                                                                                                                                                                                                                     | Stück                                                                   | Zoll Nr.                   | 90211090       |
| GMDN Code                                                                                                                                                                                                                                                      | 47635                                                                   | GTIN                       | 04046826126124 |
| Risikoklasse                                                                                                                                                                                                                                                   | 2b (EU MDD)                                                             | UMDNS-Code                 | 11-291         |
| Klassifizierung                                                                                                                                                                                                                                                | 8 (EU MDD)                                                              | Basis UDI-DI               |                |
| Gewicht (kg)                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,070                                                                   | Gebrauchsanweisung         | G688802        |
| Latex frei                                                                                                                                                                                                                                                     | nicht zutreffend                                                        | Aufbereitungsanweisung     | MPK06          |
| <div></div> |                                                                         |                            |                |
| Medicon Medien                                                                                                                                                                                                                                                 | 451.08.13 (Prospekt Enorale Distraktoren für die Ober- und Unterkiefer) |                            |                |
| Hauptbild                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         | Detailbild                 |                |
|                                                                                                                                                                              |                                                                         |                            |                |
| Maße                                                                                                                                                                                                                                                           | 10mm                                                                    | Beschichtung               |                |
| Lagerungsbedingungen                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                            |                |
| Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                            |                |
| Werkstoffe                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                         |                            |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                | Werkstoff-Nr. (DIN Bezeichnung)                                         |                            |                |
| Hauptteil                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.7165 (ASTM_Grade_5_TiAl6V4_(ELI))                                     |                            |                |
| Schraube                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.4441 (X2CrNiMo18-15-3)                                                |                            |                |
| Sonstiges                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.7035 (ASTM_Grade_2)                                                   |                            |                |