



## Ficha técnica REF 681.02.25

25.08.2026

| Datos generales                                                                   |                                              |                                                 |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                        | 681.02.25                                    | disector cóncavo Ø 5mm acción doble crem s grad |                                                                                                |
| Unidad                                                                            | unid.                                        | Número de aduana                                | 90189084                                                                                       |
| GMDN                                                                              | 33596                                        | GTIN                                            | 04046826306342                                                                                 |
| Clasificación                                                                     | 2b (EU MDD)                                  | UMDNS-Code                                      | 11-502                                                                                         |
| Clasificación                                                                     | 9 (EU MDD)                                   | Base UDI-DI                                     |                                                                                                |
| Peso neto (kg)                                                                    | 0,146                                        | Manual de uso                                   | G6810101                                                                                       |
| Latex free                                                                        | si                                           | Instrucciones de preparación                    | MPK04                                                                                          |
|  |                                              |                                                 |                                                                                                |
| Medicon medios                                                                    |                                              |                                                 |                                                                                                |
| Imagen completa                                                                   |                                              | Imagen detallada                                |                                                                                                |
|                                                                                   |                                              |                                                 |                                                                                                |
| Medida                                                                            | Ø 5mm                                        | Revestimiento                                   | Capa de oro galvánica artificial (máx. 0,04 mm) en partes de la superficie de los instrumentos |
| Condiciones de almacenamiento                                                     |                                              |                                                 |                                                                                                |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                            |                                              |                                                 |                                                                                                |
| Material                                                                          |                                              |                                                 |                                                                                                |
|                                                                                   | N° de material (Denominación DIN)            |                                                 |                                                                                                |
| Cuerpo                                                                            | 1.4021 (X20Cr13)                             |                                                 |                                                                                                |
| Tornillo                                                                          | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                         |                                                 |                                                                                                |
| Mango                                                                             | PA6.6GF30 (Polyamid mit 30% Glasfaseranteil) |                                                 |                                                                                                |
| Otro                                                                              | PPSU (Polyphenylsulfon)                      |                                                 |                                                                                                |