



## Fiche technique REF 09.89.17

25.08.2026

| Données générales                                                                             |                                            |                                                          |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                                                                                     | 09.89.17                                   | Canule de lipo-injection connection luer lockØ 1.20x50mm |                                                                                                 |
| Unité de vente                                                                                | pièce                                      | No. de douane                                            | 90189084                                                                                        |
| GMDN                                                                                          | 45414                                      | GTIN                                                     | 04046826436377                                                                                  |
| Classe de risque                                                                              | 2a (EU MDD)                                | Code UMDNS                                               | 17-640                                                                                          |
| Classification                                                                                | 6 (EU MDD)                                 | Base UDI-DI                                              |                                                                                                 |
| Poids (kg)                                                                                    | 0,004                                      | Mode d'emploi                                            | G098395                                                                                         |
| Sans latex                                                                                    | non applicable                             | Instructions de retraitement                             | MPK16                                                                                           |
| <div></div>  |                                            |                                                          |                                                                                                 |
| Medicon médias                                                                                | 450.00.60 (catalogue chirurgie plastique ) |                                                          |                                                                                                 |
| Image principale                                                                              |                                            | Image détaillée                                          |                                                                                                 |
| <div></div> |                                            |                                                          |                                                                                                 |
| Dimensions                                                                                    | Ø 1.20x50mm                                | Revêtement                                               | Couche d'or galvanique artificielle (max 0,04 mm) sur des parties de la surface des instruments |
|                                                                                               |                                            |                                                          |                                                                                                 |
| Conditions de stockage                                                                        |                                            |                                                          |                                                                                                 |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise                                  |                                            |                                                          |                                                                                                 |
| Matériaux                                                                                     |                                            |                                                          |                                                                                                 |
|                                                                                               | N° de matériau (Désignation DIN)           |                                                          |                                                                                                 |
| Partie principale                                                                             | 1.4301 (X5CrNi18-10)                       |                                                          |                                                                                                 |
| Autres                                                                                        | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                       |                                                          |                                                                                                 |