







## Fiche technique REF 68.87.79

11.12.2025

| Données générales   |                                  |                                  |                |
|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Référence   | 68.87.79                         | Plaque orbitale Pont6mm Ti Mikro |                |
| Unité de vente  | boîte/2                          | No. de douane                    | 90211090       |
| GMDN  | 46642                            | GTIN                             | 04046826125899 |
| Classe de risque  | 2b (EU MDD)                      | Code UMDNS                       | 13-050         |
| Classification  | 8 (EU MDD)                       | Base UDI-DI                      |                |
| Poids (kg)  | 0,009                            | Mode d'emploi                    | G687004        |
| Sans latex  | non applicable                   | Instructions de retraitement     | MPK06          |
|    |                                  |                                  |                |
| Medicon médias  |                                  |                                  |                |
| Image principale  |                                  | Image détaillée                  |                |
|    |                                  |                                  |                |
| Dimensions  | 6mm                              | Revêtement                       |                |
| Conditions de stockage  |                                  |                                  |                |
| Aucune précaution particulière de conservation n'est requise  |                                  |                                  |                |
| Matériaux   |                                  |                                  |                |
|   | N° de matériau (Désignation DIN) |                                  |                |
| Partie principale   | 3.7035 (ASTM_Grade_2)            |                                  |                |