







Scheda tecnica REF 49.66.13

20.02.2026

| Dati generali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|-----|--------|--------|--------|----------|-----|-----|----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|
| Codice | 49.66.13 | in basso non perforato 590x290x120mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unità | pz. | Numero doganale | 76169990 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMDN | 13730 | GTIN | 04046826053956 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe di rischio | 1 (EU MDR) | UMDNS-Code | 13-730 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classe | 1 (EU MDR) | Base UDI-DI | 4046826;N003;04;XB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso netto (kg) | 2,100 | Istruzioni d'uso | GATDN00X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Latex free | si | Istruzioni per la preparazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Codice CND | S0199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N° di repertorio | 219545 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medicon media | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Immagine completa | | Immagine dettagliata | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|   <table border="1" data-bbox="1248 992 1452 1104"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>a (mm)</th> <th>b (mm)</th> <th>c (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>49.66.10</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>49.66.13</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>49.66.15</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>49.66.17</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>155</td> </tr> <tr> <td>49.66.22</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>205</td> </tr> <tr> <td>49.66.27</td> <td>590</td> <td>290</td> <td>255</td> </tr> </tbody> </table> | | | | No. | a (mm) | b (mm) | c (mm) | 49.66.10 | 590 | 290 | 85 | 49.66.13 | 590 | 290 | 120 | 49.66.15 | 590 | 290 | 135 | 49.66.17 | 590 | 290 | 155 | 49.66.22 | 590 | 290 | 205 | 49.66.27 | 590 | 290 | 255 |
| No. | a (mm) | b (mm) | c (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49.66.10 | 590 | 290 | 85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49.66.13 | 590 | 290 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49.66.15 | 590 | 290 | 135 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49.66.17 | 590 | 290 | 155 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49.66.22 | 590 | 290 | 205 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49.66.27 | 590 | 290 | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Misura | 590x290x120mm | Rivestimento | Strato di ossido artificiale (colori di interferenza) sulla superficie dei prodotti in alluminio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condizioni di conservazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Non sono necessarie condizioni particolari di conservazione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materiali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | N° di materiale (Denominazione DIN) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Corpo | 3.0255 (Al 99,5%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Manico | 1.4301 (X5CrNi18-10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |